

**Garant****TNMG 160412 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	WSM
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TNMG 160412
Aantal wisselingen/snikanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien