

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Soort	HB7020
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,3 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	WSM
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien