

Garant**CCMT 060204 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	WSS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien