

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	WSS
Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien