

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M14X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M14X0,75
GTIN	4045197998309
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	13,25 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draaddiepte	42 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M14×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap