

Garant**DNMG 150404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-1

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	SS
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien