

Garant**DNMG 150404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien