

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	SG
Soort	HB7035-1
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien