

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien