

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250768 HB7020 |
| GTIN | 4045197949127 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DNMG 150408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-------------------|
| Soort | HB7020 |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Spaanbreker | SM |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Coating | gecoat |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150408 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |