

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M20X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M20X1,25
GTIN	4045197998804
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	18,75 mm
Draaddiepte	60 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	20 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Draadspoed	1,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M20×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap