

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M28X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M28X1,25
GTIN	4045197999443
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	26,75 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	140 mm
Schroefdraad-Ø	28 mm
Draaddiepte	84 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	20 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draadspoed	1,25 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M28×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap