

Garant**GARANT Softcut® 45° hoogrendement-vlakfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213555 80/8
GTIN	4045197953612
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen. Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 3,0** met steel nr. **674252 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max}	92,1 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SE.T1305

geschikte wisselplaat	XEEW1305
Aantal snijkanten Z	8
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP