

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2,5X0,2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M2,5X0,2
GTIN	4045197997654
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Draadspoed	0,2 mm
Kerngat-Ø	2,3 mm
Totale lengte L	50 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Draaddiepte	7,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2,5×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap