

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M30X3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130000 M30X3  |
| GTIN          | 4045197999627 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Schacht-vierkant □  | 18 mm      |
| Aantal spaangroeven | 4          |
| Aantal snijkanten Z | 4          |
| Norm                | DIN 376    |
| Kerngat-Ø           | 27 mm      |
| Totale lengte L     | 180 mm     |
| Draadspoed          | 3 mm       |
| Tolerantieklasse    | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse    | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse    | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse    | ISO 3 6G   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse             | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklasse             | 7H   |
| Tolerantieklasse             | 7HX  |
| Tolerantieklasse             | 7G   |
| Tolerantieklasse             | 7GX  |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,20                                   |
| Schroefdraad-Ø               | 30 mm                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 22 mm                                      |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draaddiepte                  | 90 mm                                      |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M30×3                                      |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |