

**Garant****Draadsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

**Toepassing:**

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

**Accessoires:**

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

**Opmerking:**

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen maat M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 7388-2

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 68 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	38 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Afkoppellengte A-maat	68 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Tapbereik	M3 – M12
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Producttype	Taphouder