

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M15X1,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M15X1,25
GTIN	4045197998408
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	45 mm
Draadspoed	1,25 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	12 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	13,75 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	15 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M15×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap