



Spiraalboor HSS N, TiN, Ø DC h8: 7,7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	114360 7,7
GTIN	4045197016836
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.

Precies geslepen punt.

Profielgeslepen:

hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.

Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,13 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	75 mm
Nominale Ø D _c	7,7 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	7,7 mm
Totale lengte L	117 mm
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	63,5 mm
Tophoek	118 graden

Schacht	Cilinderschacht
Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraelhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	56 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	6 m/min	S
GG(G)	geschikt	31 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		