

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2,5X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M2,5X0,35
GTIN	4045197997678
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,35 mm
Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Kerngat-Ø	2,15 mm
Draaddiepte	7,5 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2,5×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap