

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M9X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M9X0,35
GTIN	4045197997975
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	90 mm
Draaddiepte	27 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	9 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,35 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,65 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M9×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap