



## Omschakelbare eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860280 300
GTIN	4008158028538
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rail van getrokken staal, gebruieneerd. Glijdende en vaste bek, behuizing en hendel van glasvezelversterkte polyamide (breukvast). Grote, vlakke spanvlakken maken spannen rondom de rail mogelijk. Praktische **draaiknop** voor snel **omzetten** van spannen naar spreiden. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

#### Toepassing:

Universeel bruikbaar, comfortabele eenhandsbediening voor geringere spandruk (tot 1200 N).  
**Spannen en spreiden met snelle omschakeling.**

### Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	20x5 mm
Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	85 mm
Spreidwijdte	75 - 380 mm
Maximale spankracht	1200 Nm

Producttype

Lijmtang