

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M17X1,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M17X1,25
GTIN	4045197998552
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	17 mm
Totale lengte L	125 mm
Kerngat-Ø	15,75 mm
Draaddiepte	51 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,25 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M17×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap