

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M36X1****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130000 M36X1  |
| GTIN          | 4045197000040 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Draadspoed       | 1 mm       |
| Schroefdraad-Ø   | 36 mm      |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G   |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse | 7H         |
| Tolerantieklasse | 7HX        |
| Tolerantieklasse | 7G         |
| Tolerantieklasse | 7GX        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse             | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,20                                   |
| Schacht-vierkant □           | 22 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Draaddiepte                  | 108 mm                                     |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Totale lengte L              | 200 mm                                     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                      |
| Kerngat-Ø                    | 35 mm                                      |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M36×1                                      |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |