

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M4,5X0,75****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 130000 M4,5X0,75 |
| GTIN          | 4045197997791    |
| Artikelklasse | 10N              |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Norm                     | DIN 371    |
| Totale lengte L          | 70 mm      |
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Schroefdraad-Ø           | 4,5 mm     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Draaddiepte              | 13,5 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 3          |
| Draadspoed               | 0,75 mm    |
| Kerngat-Ø                | 3,75 mm    |
| Schacht-vierkant □       | 4,9 mm     |
| Tolerantieklass          | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklass          | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklass          | ISO 2 6H   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse             | ISO 2X 6HX                                 |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklasse             | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklasse             | 7H   |
| Tolerantieklasse             | 7HX  |
| Tolerantieklasse             | 7G   |
| Tolerantieklasse             | 7GX  |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,20                                   |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Draadsoort                   | M  |
| Draadafmeting                | M4,5×0,75                                  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |