

Garant**GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D, TiAlN, M: M14****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 139654 M14 |
| GTIN | 4045197957870 |
| Artikelklasse | 11D |

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-draadfrees **met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten**. De **ongelijke snijvlakverdeling** zorgt voor een **rustige loop** en lange **gereedschapsstandtijd**.

Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.

- **Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.**
- **Hoger aantal snijkanten.**
- **Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.**
- **Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.**

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Opmerking:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 139654 + 129100 HB** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 139654 + 129100 HE** bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------|
| Schachtlengte L _s | 48 mm |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| Aantal spaangroeven | 6 |
| Draadspoed | 2 mm |
| Aantal tanden Z | 6 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Voeding f_z in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| Draaddiepte | 35 mm |
| Totale lengte L | 106 mm |
| Draadafmeting | M14 |
| Nominale $\varnothing D_c$ | 11,5 mm |
| Snijlengte L_c | 35 mm |
| Programmeerwaarde voor verzinking L_1 | 36,5 mm |
| Hals- $\varnothing D_1$ | 14,5 mm |
| Coating | TiAlN |
| Draadsoort | M |
| Draadsoort | M-LH |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | VHM |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Toepassing bij boringtype | tot $2,5 \times D$ bij blind gat |
| Toepassing bij boringtype | tot $2,5 \times D$ bij doorlopend gat |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verzinktraphoek | 90 graden |
| Schachttolerantie | h6 |
| Gekleurde ring | groen |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen |
| Serie | Master TM |
| Producttype | Draadrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|------------------|--------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 200 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|---|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 190 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 160 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 125 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 115 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 75 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 45 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 105 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 175 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |
| Dienstverlening | | | |
| Schachtslijpen Type HB | | 129100 HB | |
| Schachtslijpen Type HE | | 129100 HE | |