

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M49X0,75****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130000 M49X0,75 |
| GTIN | 4045197000804 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|------------|
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-vierkant □ | 32 mm |
| Schroefdraad-Ø | 49 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Tolerantieklass | ISO 1 4H |
| Tolerantieklass | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklass | ISO 2 6H |
| Tolerantieklass | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklass | 6H +0,05 |
| Tolerantieklass | ISO 3 6G |
| Tolerantieklass | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklass | 7H |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Draadspoed | 0,75 mm |
| Schacht-Ø D _s | 40 mm |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draaddiepte | 147 mm |
| Kerngat-Ø | 48,25 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M49×0,75 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |