

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M10X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M10X0,5
GTIN	4045197998033
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	30 mm
Kerngat-Ø	9,5 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M10×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap