

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M6X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M6X0,75
GTIN	4045197997869
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	18 mm
Totale lengte L	80 mm
Kerngat-Ø	5,25 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Draadspoed	0,75 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M6×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap