

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M34X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M34X1,5
GTIN	4045197999894
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	32,5 mm
Schroefdraad-Ø	34 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	102 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M34×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap