

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M8X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M8X1
GTIN	4045197997951
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	90 mm
Draaddiepte	24 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Kerngat-Ø	7 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M8x1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap