

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M2X0,35
GTIN	4045197997593
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	45 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	1,65 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	6 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Draadspoed	0,35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap