

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M44X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M44X0,5
GTIN	4045197625366
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	132 mm
Draadspoed	0,5 mm
Totale lengte L	220 mm
Schroefdraad-Ø	44 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Kerngat-Ø	43,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M44×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap