

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M52X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M52X0,75
GTIN	4045197625649
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	51,25 mm
Draaddiepte	156 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	250 mm
Schroefdraad-Ø	52 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	0,75 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M52×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap