

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M38X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M38X1,75
GTIN	4045197625052
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	114 mm
Schroefdraad-Ø	38 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Draadspoed	1,75 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	36,25 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M38×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap