

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M53X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130021 M53X0,5
GTIN	4045197626042
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 52,5 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	79,5 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schroefdraad-Ø	53 mm
Norm	DIN 2184
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	0,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	52,5 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M53×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap