

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.0-80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 80
Schroefdraad-Ø: 1,53 mm
Totale lengte L: 40 mm
Schacht-Ø D_s: 2,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,25 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Draadspeed	0,318 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	40 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Kerngat-Ø	1,25 mm
Gangen per inch	80

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	2
Schroefdraad-Ø	1,53 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	4,59 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	0-80 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap