

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.0-80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.0-80
GTIN	4062406000080
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 80
Schroefdraad-Ø: 1,524 mm
Totale lengte L: 40 mm
Schacht-Ø D_s: 2,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	1,524 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Gangen per inch	80
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	40 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	1,25 mm

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,318 mm
Aantal spaangroeven	2
Draaddiepte	3,81 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	0-80 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassen	2B +0,10
Tolerantieklassen	2B +0,20
Tolerantieklassen	2B
Tolerantieklassen	1B
Tolerantieklassen	2B +0,05
Tolerantieklassen	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap