

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M18X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M18X0,5
GTIN	4062406001384
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	11 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	54 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M18×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap