

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M39X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M39X1
GTIN	4062406003050
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 1 mm

Totale lengte L: 200 mm

Schacht-Ø D_s: 32 mm

Schacht-vierkant □: 24 mm

Kerngat-Ø: 38 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Schacht-vierkant □	24 mm
Schroefdraad-Ø	39 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	38 mm
Totale lengte L	200 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	117 mm
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M39×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap