

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2X0,25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M2X0,25
GTIN	4062406000363
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	45 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	1,75 mm
Draadspoed	0,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draaddiepte	6 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M2×0,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap