

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M8X1,25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M8X1,25
GTIN	4062406000745
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: M  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1,25 mm  
 Totale lengte L: 90 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
 Schacht-vierkant □: 6,2 mm  
 Kerngat-Ø: 6,75 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	24 mm
Totale lengte L	90 mm
Draadspoed	1,25 mm
Kerngat-Ø	6,75 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M8×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap