

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M10X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M10X0,75
GTIN	4062406004392
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20

Schroefdraad-Ø	10 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,75 mm
Draaddiepte	30 mm
Kerngat-Ø	9,25 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M10×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap