

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M25X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M25X1,5
GTIN	4062406005559
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	75 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	23,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M25×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap