

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M15X1,25****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130005 M15X1,25 |
| GTIN | 4062406004750 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Schroefdraad-Ø | 15 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Draadspoed | 1,25 mm |
| Draaddiepte | 45 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Schacht-Ø D _s | 12 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Kerngat-Ø | 13,75 mm |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M15×1,25 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |