

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M26X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M26X0,5
GTIN	4062406005597
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	25,5 mm
Schroefdraad-Ø	26 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	78 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M26×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap