



## Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860600 500
GTIN	4008158034454
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating. Maximale spankracht tot 8500 N.

#### Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

### Technische beschrijving

Spanwijdte	500 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Doorsnede van de geleiderail	28×11 mm
Gewicht	2,6 kg
Producttype	Lijmtang

