

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M32X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M32X0,75
GTIN	4062406006068
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	96 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-vierkant □	20 mm
Schroefdraad-Ø	32 mm
Kerngat-Ø	31,25 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	0,75 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M32×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap