

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M3,5X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M3,5X0,35
GTIN	4062406004064
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	3,15 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	4 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Totale lengte L	56 mm
Draaddiepte	10,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M3,5×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap