

**Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860650 120
GTIN	4045197494405
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met hoge aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	13,5×6,5 mm
Spanwijdte	120 mm
Gewicht	0,5 kg
Uitsteeklengte	60 mm
Producttype	Lijmtang

