

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 20 mm, Vanaf zeskant: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290340 9
GTIN	4045197965554
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	4,5 mm
Nuttige lengte L_1	30 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8,5 mm
Bout	290399 1
geschikt voor zeskant	9 - 11 mm
Schacht-Ø	20 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	8 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	50 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

